



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Digital multimeter
Forsyning	Batteri 9 V

Komplementær

Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, monokrom STN LCD
Type innstillinger	Manuell
Signaling function	Lavt batteri av Visuell
Mulige funksjoner	Handsfree operations Data hold function
Type vern	Sikring
Type måling	Voltage DC: 200mV/2/20/200/600 V Voltage AC: 200/600 V Strøm DC: 200µA/2/20/200mA/10 A Motstand: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Måling kategori	Category III 600 V
Språk	Svensk Norsk Finnish Dansk Engelsk
Høyde	150 mm
Bredde	90 mm
Dybde	40 mm
Vekt	290 g med batteri

Miljø

Standarder	IEC 61010
------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	17,5 cm
Pakke 1 Vekt	26,5 cm
Package 1 Weight	432 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	288
Pakke 2 Høyde	105 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	150,272 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------