



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	PROchantier
Produktnavn	Thorsman cable reel Compact
Produkt eller type komponent	Extension cable reel
Applikasjon	Strømforsyning
[ue] merkespenning	230 V
[in] merkestrøm	13 A
Antall uttak	4
Fargetone	Grønn/sort

Komplementær

Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Kabellengde	15 m
Kabelverrsnitt	1,5 mm ²
Type kabel	H05VV-F3G1.5
Høyde	256 mm
Bredde	267 mm
Dybde	158 mm
Vekt	3,13 kg

Miljø

IP-grad	IP44
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	3,605 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	102,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	212,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------