



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	PROchantier
Produktnavn	Thorsman cable reel Professional
Produkt eller type komponent	Extension cable reel
Applikasjon	Strømforsyning
[ue] merkespenning	230 V
[in] merkestrøm	13 A
Antall uttak	4
Fargetone	Grønn/sort

Komplementær

Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Kabellengde	40 m
Kabeltverrsnitt	1,5 mm ²
Type kabel	H07RN-F3G1.5
Høyde	355 mm
Bredde	439 mm
Dybde	226 mm
Vekt	9,74 kg

Miljø

IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK08

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 cm
Pakke 1 Bredde	39,500 cm
Pakke 1 Vekt	46,000 cm
Package 1 Weight	11,575 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	109,800 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------