



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	KB65
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemethode	Med skrutilkobling: body housing
Basisdimensjon	45 x 32 x 109 mm
Materiale	PA (polyamide): body and cover
Høyde	45 mm
Bredde	109 mm
Dybde	32 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,900 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	28,000 cm
Pakke 2 Bredde	19,000 cm
Pakke 2 Lengde	50,400 cm
Pakke 2 Vekt	7,126 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------