



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Apparatus box
Applikasjon	Dobbel brett
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Stub with locking tabs of stainless steel Deksel Adjustable threaded screw ring
Monteringssupport	Board 24...39 mm
Antall kombi stubber	6 stiv diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå (NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) (Ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	69 mm
Lengde	136 mm
Bredde	71 mm
Dybde	104 mm
Vekt	0,113 kg
Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten
Tilkoblinger	Snap-on

Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,9 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,7 cm
Package 1 Weight	102 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------