



### Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktspekter               | Multifix      |
| Produktnavn                  | Multifix Eco  |
| Produkt eller type komponent | Apparatus box |
| Antall pr. sett              | Sett á 25     |

### Komplementær

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet        | Innfelt                                                           |
| Sammensetning av enhet    | Deksel<br>Skillevegg<br>Stub with locking tabs of stainless steel |
| Antall stubber            | 1 stiv - diameter: 16 mm                                          |
| Antall kombi stubber      | 4 stiv diameter: 16 mm / 20 mm                                    |
| Antall hull               | 2 hull                                                            |
| Fargetone                 | Grå ( NCS 3500)                                                   |
| Materiale                 | PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( Ubehandlet)                   |
| Distance between supports | 60 mm                                                             |
| Innvendig dybde           | 55 mm                                                             |
| Lengde                    | 179 mm                                                            |
| Bredde                    | 79 mm                                                             |
| Dybde                     | 70 mm                                                             |
| Vekt                      | 0,132 kg                                                          |
| Kabeltverrsnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Rør diameter              | 20 mm                                                             |
| Forsegling                | Uten                                                              |
| Tilkoblinger              | Snap-on                                                           |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | IEC 60670-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...90 °C |
| IP-grad                    | IP20        |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,9 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,1 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 18,1 cm |
| Package 1 Weight         | 118 g   |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|