



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Double combi-stub
Tilgjengelig utstyr	Mounted sealings and reducing sleeves
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Stub stivhet	Stiv
Anvendes til	Kanal 2 16...20 mm
Sammensetning av enhet	Stub with locking tabs of stainless steel
Fargetone	Mørkegrå
Materiale	PA6
Lengde	44 mm
Bredde	31 mm
Dybde	54 mm
Vekt	0,013 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,300 cm
Pakke 1 Vekt	4,700 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7200
Pakke 2 Høyde	9,200 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	118296,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------