



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Single stub
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Stub stivhet	Stiv
Anvendes til	Kanal 1 25 mm
Sammensetning av enhet	Stub with locking tabs of stainless steel
Fargetone	Mørkegrå
Materiale	PA6
Diameter	25 mm
Lengde	44 mm
Bredde	31 mm
Dybde	54 mm
Vekt	0,007 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,200 cm
Pakke 1 Vekt	4,300 cm
Package 1 Weight	6,800 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7200
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	72,840 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------