



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Triple stub
Tilgjengelig utstyr	Mounted sealings and two reducing sleeves
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Stub stivhet	Stiv
Anvendes til	Kanal 2 16...20 mm Kanal 1 16 mm
Sammensetning av enhet	Stub with locking tabs of stainless steel
Fargetone	Mørkegrå
Materiale	PA6
Lengde	47 mm
Bredde	34 mm
Dybde	54 mm
Vekt	0,016 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,4 cm
Pakke 1 Bredde	5,1 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	16 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months