



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Serie kompatibilitet	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Skjøtestykke
Applikasjon	Tilkobling av to apparater bokser
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Senteravstand	85 mm
Fargetone	Hvit (NCS S 0502-B)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Lengde	37 mm
Bredde	31 mm
Dybde	54 mm
Vekt	0,008 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,600 cm
Pakke 1 Vekt	5,200 cm
Package 1 Weight	8,200 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	400
Pakke 2 Høyde	32,200 cm
Pakke 2 Bredde	30,600 cm
Pakke 2 Lengde	39,600 cm
Pakke 2 Vekt	3,828 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	9600
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	108,300 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	99456,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------