



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Multi
Produkt eller type komponent	Multi apparatus box
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Boremal
Antall hull	1.5 gangs
Kabelinngang	2 knock-out for 16 mm fleksible rør 2 knock-out for 20 mm fleksible rør
Fargetone	Grå (NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) (ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Innvendig dybde	55 mm
Lengde	98 mm
Bredde	58 mm
Dybde	85 mm
Vekt	0,051 kg
Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Forsegling	Uten
Tilkoblinger	Skrudd

Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Vekt	9,600 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	31,400 cm
Pakke 2 Bredde	30,200 cm
Pakke 2 Lengde	39,400 cm

Pakke 2 Vekt	2,370 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	800
Pakke 3 Høyde	78,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	47376,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------