



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produkt eller type komponent	Cabinet sleeve
Produktspesifikk applikasjon	For connection of rigid and flexible conduits to a cabinet
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Anvendes til	For 5 x Ø 16 mm conduit diameter: 50 mm tilkopling
Diameter	60 mm

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	5,200 cm
Pakke 1 Vekt	5,200 cm
Package 1 Weight	23,000 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	11,800 cm
Pakke 2 Bredde	37,400 cm
Pakke 2 Lengde	25,800 cm
Pakke 2 Vekt	900,000 kg
Enhetstype pakke 3	BB1
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	11,800 cm
Pakke 3 Bredde	37,400 cm
Pakke 3 Lengde	25,800 cm
Pakke 3 Vekt	900,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------