



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produktnavn	Multifix Multi
Produkt eller type komponent	Multi apparatus box
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Monteringssupport	Hul vegg
Antall hull	1 hull
Kabelinngang	4 vinklet oppføring for 16 mm bunn fleksible rør
Fargetone	Grå (NCS 3500)
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) (Ubehandlet)
Distance between supports	60 mm
Diameter	82 mm
Innvendig dybde	60 mm
Lengde	82 mm
Bredde	82 mm
Dybde	62 mm
Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,100 cm
Pakke 1 Vekt	7,200 cm
Package 1 Weight	42,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------