



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva
Designnavn	Mureva U56
Produkt eller type komponent	Strekkavlastning
Fargenyanse	Hvit
Antall pr. sett	10 stk.

Komplementær

Produsert i	For up to Ø 14 mm cable
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Lengde	27 mm
Bredde	46 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,0079 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredd	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	7,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredd	8,500 cm
Pakke 2 Lengde	9,000 cm
Pakke 2 Vekt	82,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredd	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,520 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------