



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 50

Komplementær

Materiale	CR (chloroprene)
Kabelens ytre diameter	7...10 mm
Borediameter	20 mm
Høyde	30 mm
Bredde	60 mm
Lengde	60 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,500 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	2000
Pakke 2 Høyde	29,400 cm
Pakke 2 Bredde	29,600 cm
Pakke 2 Lengde	38,800 cm
Pakke 2 Vekt	12,000 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48000
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	288,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------