



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 25

Komplementær

Materiale	CR (chloroprene)
Kabelens ytre diameter	20...26 mm
Borediameter	40 mm
Høyde	25 mm
Bredde	38 mm
Lengde	38 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	4,800 cm
Pakke 1 Vekt	4,200 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8400
Pakke 2 Høyde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	297,240 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------