



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Grå
Quantity per package	Sett á 50

Komplementær

Materiale	EPDM
ISO gjenger	M16
Kabelens ytre diameter	5...7 mm
Borediameter	16 mm
Høyde	20 mm
Bredde	20 mm
Lengde	25 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,8 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	2,0 cm
Package 1 Weight	3,5 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4,0 cm
Pakke 2 Bredde	7,5 cm
Pakke 2 Lengde	13,0 cm
Pakke 2 Vekt	175,5 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------