



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Serie	Multifix
Produktnavn	Multifix Ceiling
Kortnavn utstyr	TB32/246
Produkt eller type komponent	Ceiling box with stubs and knock-outs
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sammensetning av enhet	Deksel With stubs located 13 mm from the front edge of the box
Montering	Hul vegg
Antall stubber	8 - diameter: 16 mm
Kabelinngang	2 knock-out for 16 mm bunn kanal 2 knock-out for 20 mm bunn kanal
Fargetone	Grå
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet) (ubehandlet)
Diameter	83 mm
Senteravstand	70 mm
Lengde	145 mm
Bredde	145 mm
Dybde	34 mm
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maksimalt kabelversnitt	2,5 mm ²
Forsegling	Uten
Innvendig dybde	31 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	13,100 cm
Pakke 1 Vekt	13,100 cm
Package 1 Weight	104,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------