



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 50

Komplementær

Materiale	CR (chloroprene)
Kabelens ytre diameter	10...14 mm
Borediameter	23 mm
Høyde	22 mm
Bredde	28 mm
Lengde	28 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,000 cm
Package 1 Weight	7,300 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	13,000 cm
Pakke 2 Vekt	399,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1350
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	11,193 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------