



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Grå
Quantity per package	Sett á 25

Komplementær

Materiale	EPDM
Kabelens ytre diameter	26...35 mm
Borediameter	48 mm
Høyde	35 mm
Bredde	58 mm
Lengde	58 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,400 cm
Pakke 1 Bredde	5,800 cm
Pakke 1 Vekt	5,700 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	29,600 cm
Pakke 2 Bredde	29,400 cm
Pakke 2 Lengde	38,600 cm
Pakke 2 Vekt	8,458 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	4800
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	192,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------