



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 50

Komplementær

Materiale	CR (chloroprene)
Kabelens ytre diameter	5...7 mm
Borediameter	16 mm
Høyde	18 mm
Bredde	21 mm
Lengde	21 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,000 cm
Package 1 Weight	3,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	2,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,000 cm
Pakke 2 Vekt	184,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	3000
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	11,460 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------