



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Installation screw
Kortnavn utstyr	TSC
Applikasjon	Metallplate 2 x 0,9 mm De fleste materialer
Skruetype	Helt gjenget
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	14 mm
Type skruhode	Stort tynt hode
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål zinc phosphate

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	0,400 cm
Pakke 1 Vekt	1,400 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	99999
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	97,800 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	510,520 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------