



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail clip
Kortnavn utstyr	TC
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Cable type	Round cable 5...7 mm
Installasjonstype	Innendørs
Tilgjengelig utstyr	Nail
Spikerdiameter	1,2 mm
Lengde	20 mm
Innbyggingsdybde	12 mm

Komplementær

Fargetone	Hvit (NCS 0500)
Materiale	Clip: PP (polypropylen) Nail: galvanisert Herdet stål
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2

Miljø

Miljøegenskaper	Støtbestandig UV-bestandig
Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole
Antall pr. sett	Sett á 25

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	17,800 cm
Package 1 Weight	16,000 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,300 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	19,900 cm
Pakke 2 Vekt	86,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,388 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------