



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail clip
Kortnavn utstyr	TC
Applikasjon	Installasjon av rundkabel
Cable type	Round cable 3...5 mm
Installasjonstype	Innendørs
Tilgjengelig utstyr	Nail
Spikerdiameter	1,2 mm
Lengde	20 mm

Komplementær

Fargetone	Hvit (NCS 0500)
Materiale	Clip: PP (polypropylen) Nail: galvanisert Herdet stål
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Miljø

Miljøegenskaper	UV-bestendig Støtbestandig
Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole
Antall pr. sett	Sett á 25

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	17,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder