



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Skrue
Kortnavn utstyr	MMS-P
Applikasjon	Betong og solide murstein materialer
Skruetype	Helt gjenget
Verktøy type	Cordless screwdriver
Antall pr. sett	Sett á 200

Komplementær

Borediameter	4 mm
Skrue diameter	5 mm
Skruelengde	30 mm
Type skruhode	Panhead
Form på skrutrekker	T20
Materiale	Screw: Stål electroplated

Miljø

Standarder	CE
------------	----

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,5 cm
Pakke 1 Bredde	0,5 cm
Pakke 1 Vekt	3 cm
Package 1 Weight	7 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer