



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Universal screw
Kortnavn utstyr	TEL
Applikasjon	Trefiber og gipsplater Støpsel
Skruetype	Fully threaded with single thread
Verktøy type	Skrutrekker powerdriver
Antall pr. sett	Sett å 100

Komplementær

Skrue diameter	4,2 mm
Skruelengde	45 mm
Type skruhode	Panhead
Form på skrutrekker	Philips No 2
Materiale	Screw: Herdet stål electroplated
Vekt	0,00299 kg

Miljø

Standarder	ISO 12944-2
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	0,100 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	12,000 cm
Pakke 2 Bredde	7,300 cm
Pakke 2 Lengde	6,300 cm
Pakke 2 Vekt	310,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------