



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	53 mm
Skruelengde	55 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/sort
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,31 kN for lav tetthet betong 500 (sikkerhetsfaktor: 3) Pull-out load: 0,21 kN for ekspandert leire (sikkerhetsfaktor: 3)
Thickness	0...10 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	6 mm
Lengde	50 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 25
-----------------	-----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,400 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	950
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,896 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	NO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder