



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Produktspekter	Thorsman installation material
Product type	Cable tie
Colour	Klar
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3 mm
Maksimal innstramming diameter	39 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 80 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	160 mm
Bredde	2,5 mm
Tykkelse	1,1 mm
Vekt	0,041 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 g
Package 1 Weight	47,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	38,000 cm
Pakke 2 Lengde	50,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,252 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	15,000 cm

Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,525 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------