



### Teknisk informasjon

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Product range        | Thorsman           |
| Product type         | Selvklebende basis |
| Colour               | Klar               |
| Quantity per package | 100 stk            |

### Komplementær

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produsert i  | For 4,8 mm maksimal tie bredde |
| Brukervilkår | Innendørs                      |
| Festemetode  | Lim                            |
| Materiale    | PA (polyamide) 6.6             |
| Høyde        | 28,0 mm                        |
| Bredde       | 28,0 mm                        |
| Dybde        | 6,4 mm                         |

### Miljø

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Miljødata                  | Brannmotstand 30 s conforming to EN 62275 |
| Flammehemming              | Selvslukkende                             |
| Omgivelsestemperatur drift | -30...85 °C                               |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 0,3 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,4 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,7 cm |
| Package 1 Weight         | 1,5 g  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti

18 måneder