



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cradle base
Colour	Klar
Quantity per package	100 stk

Komplementær

Produsert i	For 7.8 mm tie width maximum
Brukervilkår	Innendørs
Festemetode	Med nagle Med skrultkobling
Materiale	PA (polyamide) 6.6
Høyde	22,0 mm
Bredde	16,2 mm
Dybde	9,6 mm

Miljø

Miljødata	Brannmotstand 30 s conforming to EN 62275
Flammehemming	Selvslukkende
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1 cm
Pakke 1 Bredde	1,5 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	1,4 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder