



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produkt eller type komponent	Floodlight
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	100 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Lysstrøm	10000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Fargetone	Sort
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	288,4 mm
Bredde	216,4 mm
Dybde	39,3 mm
Vekt	1,95 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK05
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,6 cm
Pakke 1 Bredde	29,6 cm
Pakke 1 Vekt	29,6 cm
Package 1 Weight	1,85 kg

Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	11,803 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	106,424 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years
---------	---------