



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produktspekter	Mureva lights
Produkt eller type komponent	Floodlight
Applikasjon	Lager og parkeringsgarasjer Bolig Støtte medieenhet Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
Total system power	50 W
Lyskilde	LED
[Ue] merkespenning	230 V AC
Effektfaktor	0,9
Fargegjengivelse	R _a =80
Lysstrøm	5000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargetemperatur	4000 K
Fargetone	Sort
Tilgjengelig utstyr	Sensor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Lydpuls-vinkel	110 °
Form	Rektangulær
Høyde	215,4 mm
Bredde	221,4 mm
Dybde	31 mm
Vekt	1,06 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Værbestandig
IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK04
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,5 cm
Pakke 1 Bredde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	24,5 cm

Package 1 Weight	1,2 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,703 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	80,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	113,624 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years
---------	---------