



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produkt eller type komponent	Arbeidslampe
Applikasjon	Belysning
Lyskilde	LED 35 W

Komplementær

[ue] merkespenning	220...240 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Forbrukt effekt i W	35 W
Utgangsspenning	5 V, 2.4 A
Plugg pol konfigurasjon	2P + E
Plugg standard	Schuko/FR
Antall strømuttak	1 x 2P + J, Schuko
Lysstrøm	4000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Fargetemperatur	4000 K
Kapslingsmateriale	PC + gummi
Høyde	270 mm
Bredde	260 mm
Dybde	75 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK08
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,600 cm
Pakke 1 Bredde	32,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	2,750 kg
Enhetstype pakke 2	CAR

Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	59,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,600 cm
Pakke 2 Vekt	12,248 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------