



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produkt eller type komponent	Arbeidslampe
Applikasjon	Belysning
Lyskilde	LED 75 W

Komplementær

[ue] merkespenning	220...240 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Forbrukt effekt i W	75 W
Utgangsspenning	5 V, 2.4 A
Plugg pol konfigurasjon	2P + E
Plugg standard	Schuko/FR
Antall strømuttak	1 x 2P + J, Schuko
Lysstrøm	8500 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Fargetemperatur	4000 K
Kapslingsmateriale	PC + gummi
Høyde	350 mm
Bredde	340 mm
Dybde	82,5 mm
Vekt	3,4 kg

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK08
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,100 cm
Pakke 1 Bredde	36,600 cm
Pakke 1 Vekt	41,400 cm
Package 1 Weight	4,512 kg
Enhetstype pakke 2	S04

Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,220 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------