



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Bordiameter	10 Mm betong 9 mm ALC betong
Minimum drilling depth	50 mm
Skrue diameter	5...7 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 1,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 1 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Shear: 140 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 100 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Pull-out load: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Blå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	45 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	2,400 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	63000
Pakke 2 Høyde	104,400 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	189,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------