



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Produkt eller type komponent	Stubb
Antall pr. sett	Sett á 20

Komplementær

Stub stivhet	Stiv
Anvendes til	Kanal 3 16...20 mm
Fargetone	Grønn
Materiale	PA6
Lengde	31 mm
Bredde	67 mm
Dybde	36 mm
Vekt	0,02091 kg
Forpakning	Flyt-pack

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	3,900 cm
Pakke 1 Vekt	4,400 cm
Package 1 Weight	20,900 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	9,400 cm
Pakke 2 Bredde	33,600 cm
Pakke 2 Lengde	17,100 cm
Pakke 2 Vekt	410,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	29,400 cm
Pakke 3 Bredde	39,600 cm
Pakke 3 Lengde	31,000 cm
Pakke 3 Vekt	65,600 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------