



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Endestykke
Antall pr. sett	Sett á 20
Fargetone	Hvit

Komplementær

Kanaldimensjoner	120 x 65 mm
Kanalmaterial	Plast
Festemetode	Skruemontert
Materiale	PC/ABS
Lengde	30 mm
Høyde	67 mm
Bredde	124 mm

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	6,7 cm
Pakke 1 Vekt	12,3 cm
Package 1 Weight	40 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months