



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Frontdeksel
Installasjonssystem	Servicestav Kanal Servicestender
Colour	Hvit ( RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	8 m

### Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Kanaldimensjoner	100 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm 120 x 63 mm
Festemetode	Klipeses på
Product material	PC/ABS
Dybde	2500 mm
Høyde	50 mm
Bredde	13 mm

### Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	1,3 cm
Pakke 1 Vekt	250 cm
Package 1 Weight	300 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	<a href="#">RECh-erklæring</a>
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
<b>Logistisk informasjon</b>	
Opprinnelsesland	GB
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months