



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Frontdeksel
Installasjonssystem	Kanal Servicestender Servicestav
Colour	Mørkegrå ( RAL 7043)
Quantity package 1 / unit	8 m

### Komplementær

Kanalmaterial	Plast Aluminium
Kanaldimensjoner	100 x 63 mm 120 x 63 mm 140 x 63 mm 80 x 63 mm
Festemetode	Klipses på
Product material	PC/ABS
Dybde	2500 mm
Høyde	50 mm
Bredde	13 mm

### Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40

### Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	1,3 cm
Pakke 1 Vekt	250 cm
Package 1 Weight	282 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH free of SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
<b>Logistisk informasjon</b>	
Opprinnelsesland	GB
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months