



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	T-stykke
Antall pr. sett	1 del
Fargetone	Aluminium metallic

Komplementær

Kanaldimensjoner	80 x 63 mm
Kanalmaterial	Aluminium
CMS inst produktet legge info	Til vertikal kanal 80 og horisontal kanal 100, 120 og 140
Materiale	PC/ABS
Lengde	101 mm
Høyde	52 mm
Bredde	63 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	6,3 cm
Pakke 1 Vekt	10,1 cm
Package 1 Weight	24 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode	
Garanti	18 months