



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Bend
Antall pr. sett	1 del
Fargetone	Aluminium metallic

### Komplementær

Kanaldimensjoner	100 x 63 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Festemetode	Skruemontert
Materiale	PC/ABS
Lengde	122 mm
Høyde	122 mm
Bredde	63 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	17,3 cm
Package 1 Weight	116 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---