



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Innvendig hjørne
Antall pr. sett	1 del
Fargetone	Aluminium metallic

Komplementær

Kanaldimensjoner	120 x 63 mm
Kanalmaterial	Aluminium
Materiale	PC/ABS
Lengde	150 mm
Høyde	129 mm
Bredde	150 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130,0 g
Forpakning 1 høyde	12,9 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti

18 months
