



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Frontdeksel
Installasjonssystem	Servicestender Kanal Servicestav
Colour	Hvit (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	25 m

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	120 x 63 mm 80 x 63 mm 100 x 63 mm 140 x 63 mm
Festemetode	Klipeses på
Product material	Aluminium Pulverlakkert
Dybde	2500 mm
Høyde	50 mm
Bredde	17 mm

Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	1,7 cm
Pakke 1 Vekt	250 cm
Package 1 Weight	1 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	SE
Garantiperiode	
Garanti	18 months