



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Frontdeksel
Installasjonssystem	Kanal Servicestender Servicestav
Colour	Natural
Quantity package 1 / unit	25 m

Komplementær

Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	140 x 63 mm 80 x 63 mm 100 x 63 mm 120 x 63 mm
Festemetode	Klipses på
Product material	Aluminium Anodisert
Høyde	50 mm
Bredde	17 mm



Miljø

Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	1,160 dm
Forpakning 1 bredde	0,100 dm
Forpakning 1 lengde	10,000 dm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	7,05 kg
Forpakning 2 høyde	6,2 cm
Forpakning 2 bredde	10,2 cm
Forpakning 2 lengde	253,8 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------