



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Produkt eller type komponent	Konnektor
Tilbehør / separat del kategori	Cable accessories
Antall poler	1P + N + E
Antall pr. sett	5

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
[In] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Type elektrisk krets	Strømforsyning
Elektrisk tilkobling	Kabel 1,5...2,5 mm ² - rigid or stranded
Kabelens ytre diameter	9 mm
Høyde	32 mm
Bredde	24 mm
Dybde	35 mm
Materiale	PA (polyamide) PC (polykarbonat)
Farge	Hvit
Produktkompatibilitet	Power distribution module

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,522 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------