



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Product type	Stav
Type av installasjonsstav	To-sidet
Configuration	Pre-wired, with outlets, cable and plug
Standard plugg	Schuko
Produktkompatibilitet	Unica outlet Unica power supply
Quantity package 1 / unit	1

Komplementær

Pole / post overflate	Pulverlakkert
Fixing mode	Frittstående
Antall strømuttak	4 at 250 V 16 A uttak - jordet
Integrert tilkoblingstype	RJ45 USB type A 5 V DC på 2.4 A USB type C 5 V DC på 2.4 A
Antall datauttak	2 UTP
Inkludert utstyr	2 x kabel med 6 m skjermet kabel kabel 1 x kabel med 10 m uskermet kabel kabel
Tilkoblingskapasitet klemme	3 x 1.5 mm ²
Product material	Aluminium Hvit RAL 9003
Høyde	2150 mm
Bredde	70 mm
Dybde	70 mm
Form	I-form
Justering	Vertikal: 2000 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,0 cm
Pakke 1 Bredde	39,0 cm
Pakke 1 Vekt	215,0 cm
Package 1 Weight	13,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	SE
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder