

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Adapter
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	10 stk.

Komplementær

Interface	GST 18i3 han / OSI interface (3 poler)
Product material	PA (polyamide)
Lengde	55 mm
Høyde	16 mm
Bredde	37 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	3,7 cm
Pakke 1 Vekt	5,5 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,2 cm
Pakke 2 Bredde	8,2 cm
Pakke 2 Lengde	14,0 cm
Pakke 2 Vekt	180,0 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	750
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	14,465 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
