



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Distribusjon blokk
Colour	Hvit
Quantity package 1 / unit	10 stk.

### Komplementær

Interface	Inngang: 1 x GST 15i5 han ( 5 poler) Utgang: 1 x OSI kvinnelig ( 3 poler)
Merking	L2
Product material	PA (polyamide)
Lengde	45 mm
Høyde	33 mm
Bredde	39 mm


### Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	3,8 cm
Pakke 1 Vekt	4,4 cm
Package 1 Weight	21 g

### Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

### Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------