



### Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Jording enhet
Additional information	25 cm kabel med flat pinner kontakt
Quantity package 1 / unit	10 stk.

### Komplementær

Interface	OSI
Product material	PA6
Lengde	20 mm
Høyde	20 mm
Bredde	40 mm

### Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
-----------------------	------------

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,7 cm
Pakke 1 Bredde	13,4 cm
Pakke 1 Vekt	19,9 cm
Package 1 Weight	30 g

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------