



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Jording enhet
Additional information	25 cm kabel med flat pinner kontakt
Quantity package 1 / unit	10 stk.

Komplementær

Interface	OSI
Product material	PA6
Lengde	20 mm
Høyde	20 mm
Bredde	40 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
-----------------------	------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	30,0 g
Forpakning 1 høyde	1,7 cm
Forpakning 1 bredde	13,4 cm
Forpakning 1 lengde	19,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	152,0 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	18,6 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
